

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2537.000

Mini-Komfort-kahva

Osavaltio: 5.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2537.000 - Mini-Komfort-kahva AE salpalukolla

Valmisteltu tavanomaisten puoliprofiilisylinterien 40 tai 45 mm sekä pituudeltaan 40 mm turvalukko- ja painonappipesien asennukseen.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2537.000
Rakenne	puoliprofiilisylinterille
Tuotekuvaus	Asennusvalmius lukkopesille tai tavallisille puoliprofiilisylintereille (40 tai 45 mm) sekä varmuuslukko- ja painonappipesille.
Materiaali	Painevalettu sinkki
Väri	RAL 7035
Asennusmahdollisuudet	Kahvan asennus pystysuorassa kotelon korkeudelle 380 mm Kahva-asennus vaakasuorassa kotelon leveydelle 300 mm Kotelon korkeudesta 500 mm alkaen Mini-Komfort-kahva on asennettavissa alempaan liitântäkohtaan vain vaakasuorasti Kotelon korkeudesta 600 mm alkaen voidaan asentaa Mini-Komfort-kahva alempaan liitântäkohtaan, joka on 180°:n kulmassa vaakasuoraan
Sopii kotelotyypille	AE salpalukolla Seinäkotelo AE salpalukolla AE-pohjainen salpalukolla
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,559 kg
Bruttopaino	0,565 kg
Tullitariffinimike	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27189266
Tuotekuvaus	Mini Komfort-kahva