

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2537.100

AX-Mini-Komfort-kahva

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2537.100 - AX-Mini-Komfort-kahva

Ovi avataan kahvaa kääntämällä kun lukko on auki asennossa.



ominaisuudet

Tilausnro	AX 2537.100
Rakenne	lukkopesille ja profiilipuolisylinterille
Tuotekuvaus	Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi. Esivalmisteltu puoliprofiilisylinterien ja lukkopesien asennusta varten (DIN 18 252:n mukaan). Malli ASSA ja KESO/ KABA esivalmisteltu puoliprofiilisylinterien asennusta varten.
Materiaali	Painevalettu sinkki Muovi
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Lukko	Lukituksen rakenne: Valmisteltu A-mallin lukkopesille, puoliprofiilisylinterien asennukseen, kun niiden kokonaispituus on 40 tai 45 mm (DIN 18 252), tai turvalukko- ja painonappipesien asennukseen, kun niiden pituus on 40 mm

ominaisuudet

Sopii kotelotyypille	AX varustettu salpalukolla, teräslevy AX IT salpalukolla KX E-Box VX-osaovi CX-yksittäispulpetti Pulpetin yläosa CX CX-pulpetin keskiosa
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 3R Type 4 Tyyppi 12
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,29 kg
Bruttopaino	0,3 kg
Tullitariffinimike	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27189266
Tuotekuvaus	AX Mini-comfort handle, for AX and KX with cam, for lock inserts or semi-cylinders

Hyväksynät

Hyväksynät	DNV UL + C-UL - FTTA
------------	-------------------------