Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# AX 2537.300

# AX-Mini-Komfort-kahva

Osavaltio: 22.11.2026 (Lähde: www.rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AX 2537.300 - AX-Mini-Komfort-kahva

Ovi avataan kahvaa kääntämällä kun lukko on auki asennossa.

## ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Tilausnro | AX 2537.300 |
| Rakenne | riippulukolle, lukkopesille ja profiilipuolisylinterille |
| Tuotekuvaus | Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi. Esivalmisteltu puoliprofiilisylinterien ja lukkopesien asennusta varten (DIN 18 252:n mukaan). Malli ASSA ja KESO/ KABA esivalmisteltu puoliprofiilisylinterien asennusta varten. |
| Materiaali | Painevalettu sinkki<br>Muovi |
| Pintakäsittely | Pulverimaalattu |
| Väri | RAL 7035 |
| Lukko | Lukituksen rakenne: Valmisteltu A-mallin lukkopesille, puoliprofiilisylinterien asennukseen, kun niiden kokonaispituus on 40 tai 45 mm (DIN 18 252), tai turvalukko- ja painonappipesien asennukseen, kun niiden pituus on 40 mm |
| Sopii kotelotyypille | AX varustettu salpalukolla, teräslevy<br>AX IT salpalukolla<br>KX E-Box<br>VX-osaovi<br>CX-yksittäispulpetti<br>Pulpetin yläosa CX<br>CX-pulpetin keskiosa |
| Type rating 508A:n mukaan | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Tyyppi 12 |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,32 kg |
| Bruttopaino | 0,324 kg |

# ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Tullitariffinimike | 83024110 |
| ETIM 9 | EC000327 |
| ETIM 8 | EC000327 |
| ECLASS 8.0 | 27189266 |
| Tuotekuvaus | AX mini-komfortkahva, AX ja KX-EB koteloille, lukkopesille, puoliprofiilisylinterille ja riippulukolle, painevalettu sinkki RAL7035 |

# Hyväksynnät

| | |
|---|---|
| Hyväksynnät | DNV<br>UL + C-UL - FTTA |