

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2560.010

Muoviset kaapelaippalevyt

Osavaltio: 8.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2560.010 - Muoviset kaapelilaippalevyt esipuhkaistuille aukoilla

Muoviset kaapelilaippalevyt AE-koteloille puhkaistavilla aukotuksilla.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2560.010
Tuotekuvaus	Muoviset kaapelilaippalevyt AE-koteloille puhkaistavilla aukotuksilla. Käytetään vakiolaippalevyn tiivistettä.
Väri	RAL 7035
Ohje	laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä	2 x M12 2 x M20 3 x M25
Mitat	Leveys: 160 mm Syvyys: 70 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AE
Laippa	Koko: 1
Käyttölämpötila-alue	-40 °C...70 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55 oikein asennettuna
Number knockouts	2 2 3
Metric diameter	M12 M20 M25
Pakkausyksikkö	10 kpl
Nettopaino	0.51
Bruttopaino	0.605

ominaisuudet

Tullitariffinimike	39269097
EAN	4028177550254
E-Number Sweden	E3404761
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421