

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2561.010

Muoviset kaapelaippalevyt

Osavaltio: 5.4.2026 (lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2561.010 - Muoviset kaapelilaippalevyt esipuhkaistuilla aukoilla

Muoviset kaapelilaippalevyt AE-kotelolle puhkaistavilla aukotuksilla.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2561.010
Tuotekuvaus	Muoviset kaapelilaippalevyt AE-kotelolle puhkaistavilla aukotuksilla. Käytetään vakiolaippalevyn tiivistettä.
Väri	RAL 7035
Ohje	laippalevyn kokojen määritykset löytyvät kotelosta
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä	3 x M16 5 x M20 4 x M25 2 x M32 2 x M40
Mitat	Leveys: 330 mm Syvyys: 90 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AE
Laippa	Koko: 3
Käyttölämpötila-alue	-40 °C...70 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55 oikein asennettuna
Pakkausyksikkö	10 kpl
Nettopaino	1,13 kg
Bruttopaino	1,396 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

ominaisuudet

Tuotekuvaus

Muovilaippa AE 330x90