

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2561.300

## Muoviset laippalevyt

Osavaltio: 11.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2561.300 - Muoviset laippalevyt kalvolla, AX:lle

Muovi puhkaistaan terävällä esineellä ja kaapeli voidaan vetää läpi.

## ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2561.300
Tuotekuvaus	Muovi puhkaistaan terävällä esineellä ja kaapeli voidaan vetää läpi.
Materiaali	Muovia UL 94-V0 mukaan
Väri	Värisävy RAL 7035
Ohje	laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
Mitat	Leveys: 256 mm Syvyys: 149 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AX
Laippa	Koko: 1
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66 oikein asennettuna
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
Kaapeliläpivientien lukumäärä ja Ø (mm) min.-maks.	15 x 5-11 22 x 10-15 8 x 15-25 4 x 19-34 1 x 26-54
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,36 kg
Bruttopaino	0,365 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

SZ laippalevy, muovia, AX:lle, kalvoläpiviennit, 256x149 mm, koko 1

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL - FTTA