

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2561.400

Metallinen laippalevy

Osavaltio: 6.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2561.400 - Metallinen laippalevy

Vara-/vaihto-osaksi toimitukseen sisältyville vakiolaippalevyille, koteloiluokka IP 66 asennettuna tavalliseen asentoon, pohjaan.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2561.400
Rakenne	kiinni
Tuotekuvaus	Vara-/vaihto-osaksi toimitukseen sisältyville vakiolaippalevyille.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Ohje	laippalevyn kokojen määritykset löytyvät kotelosta
Mitat	Leveys: 330 mm Syvyys: 90 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AE
Laippa	Koko: 3
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66 asennettuna tavalliseen asentoon, pohjaan.
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,08 kg
Bruttopaino	0,319 kg
Tullitariffinimike	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Tuotekuvaus	SZ Metallilaippa AE1030/31/38:Ile