

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.010

Muoviset kaapelaippalevyt

Osavaltio: 4.6.2026 (lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2562.010 - Muoviset kaapelilaippalevyt esipuhkaistuilla aukoilla

Muoviset kaapelilaippalevyt AE-koteloille puhkaistavilla aukotuksilla.

## ominaisuudet

|                                          |                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausno                                 | SZ 2562.010                                                                                                    |
| Tuotekuvaus                              | Muoviset kaapelilaippalevyt AE-koteloille puhkaistavilla aukotuksilla. Käytetään vakiolaippalevyn tiivistettä. |
| Väri                                     | RAL 7035                                                                                                       |
| Ohje                                     | laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista                                                            |
| Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä | 2 x M12<br>4 x M16<br>4 x M20<br>10 x M25<br>4 x M32<br>4 x M40<br>2 x M50                                     |
| Mitat                                    | Leveys: 339 mm<br>Syvyys: 149 mm                                                                               |
| Sopii:                                   | Kaappityyppi: AE                                                                                               |
| Laippa                                   | Koko: 4                                                                                                        |
| Käyttölämpötila-alue                     | -40 °C...70 °C                                                                                                 |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan   | IP 55 oikein asennettuna                                                                                       |
| Pakkausyksikkö                           | 5 kpl                                                                                                          |
| Nettopaino                               | 0,95 kg                                                                                                        |
| Bruttopaino                              | 1 kg                                                                                                           |
| Tullitariffinimike                       | 39269097                                                                                                       |
| ETIM 9                                   | EC000211                                                                                                       |

# ominaisuudet

---

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 8      | EC000211                                                                  |
| ECLASS 8.0  | 27142421                                                                  |
| Tuotekuvaus | SZ laippalevy, muovia, metrisillä läpivientiaihioilla, 339x149 mm, koko 4 |

---