

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.010

Muoviset kaapelaippalevyt

Osavaltio: 7.4.2026 (lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.010 - Muoviset kaapelilaippalevyt esipuhkaistuilla aukoilla

Muoviset kaapelilaippalevyt AE-koteloille puhkaistavilla aukotuksilla.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2562.010
Tuotekuvaus	Muoviset kaapelilaippalevyt AE-koteloille puhkaistavilla aukotuksilla. Käytetään vakiolaippalevyn tiivistettä.
Väri	RAL 7035
Ohje	laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä	2 x M12 4 x M16 4 x M20 10 x M25 4 x M32 4 x M40 2 x M50
Mitat	Leveys: 339 mm Syvyys: 149 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AE
Laippa	Koko: 4
Käyttölämpötila-alue	-40 °C...70 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55 oikein asennettuna
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,95 kg
Bruttopaino	1 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC000211

ominaisuudet

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Tuotekuvaus	Muovilaippa AE 339x149
