

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SZ 2562.100

## Metallinen laippalevy

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2562.100 - Metallinen laippalevy esipuhkaistuilla aukoilla

Reiät läpivientiholkkeja varten puhkaistaan helposti ruuvitaltalla, kotelointiluokka IP 66 asennettuna tavalliseen asentoon, pohjaan.

## ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2562.100
Tuotekuvaus	Reiät läpivientiholkkeja varten voidaan puhkaista helposti ruuvitaltalla.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Ohje	laippalevyn kokojen määritykset löytyvät kotelosta
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä	2 x M16 5 x M20 13 x M25 2 x M32 2 x M40
Mitat	Leveys: 339 mm Syvyys: 149 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AE
Laippa	Koko: 4
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66 asennettuna tavalliseen asentoon, pohjaan.
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,5 kg
Bruttopaino	0,62 kg
Tullitariffinimike	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211

# ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

27142421

---

Tuotekuvaus

Metallilaippa RAL7035