

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2562.200**

**Muovinen laippalevy,  
moduulimuotoinen**

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2562.200 - Muovinen laippalevy, moduulimuotoinen metrisillä esistanssauksilla, AX:lle

Läpivientiholkeille tarkoitettujen esireikien muovi on helppo rikkoa. Suorakulmaiset aukot ja vahvistuskehukset mahdollistavat kaapeliläpiviennin suoran asennuksen, modulaarinen.



## ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2562.200
Tuotekuvaus	Läpivientiholkeille tarkoitettujen esireikien muovi on helppo rikkoa. Suorakulmaiset aukot ja vahvistuskehukset mahdollistavat kaapeliläpiviennin suoran asennuksen, modulaarinen.
Materiaali	Muovia UL 94-V0 mukaan
Väri	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 suorakulma-aukotukseen mahtuu 10 pientä tiivisteholkkia
Number of rectangular cutouts	3
Ohje	laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä	3 x M12 2 x M16 3 x M20 3 x M25 2 x M32
Mitat	Leveys: 339 mm Syvyys: 149 mm

# ominaisuudet

Sopii:	Kaappityyppi: AX
Laippa	Koko: 2
Käyttölämpötila-alue	-40 °C...80 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66 oikein asennettuna
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,3 kg
Bruttopaino	0,332 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Tuotekuvaus	SZ Plastic gland plates, for AX, for cable entry, modular, pre-punched, WD: 339x149 mm, for gland plates size 2

## Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL - FTTA
------------	------------------