

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.200

Muovinen laippalevy, moduulimuotoinen

Osavaltio: 23.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.200 - Muovinen laippalevy, moduulimuotoinen metrisillä esistanssauksilla, AX:lle

Läpivientiholkeille tarkoitettujen esireikien muovi on helppo rikkoa. Suorakulmaiset aukot ja vahvistuskehukset mahdollistavat kaapeliläpiviennin suoran asennuksen, modulaarinen.



ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2562.200
Tuotekuvaus	Läpivientiholkeille tarkoitettujen esireikien muovi on helppo rikkoa. Suorakulmaiset aukot ja vahvistuskehukset mahdollistavat kaapeliläpiviennin suoran asennuksen, modulaarinen.
Materiaali	Muovia UL 94-V0 mukaan
Väri	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 suorakulma-aukotukseen mahtuu 10 pientä tiivisteholkkia
Number of rectangular cutouts	3
Ohje	laippalevyn kokojen määritykset löytyvät kotelosta
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä	3 x M12 2 x M16 3 x M20 3 x M25 2 x M32
Mitat	Leveys: 339 mm Syvyys: 149 mm

ominaisuudet

Sopii:	Kaappityyppi: AX
Laippa	Koko: 2
Käyttölämpötila-alue	-40 °C...80 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66 oikein asennettuna
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
Number knockouts	3 2 3 3 2
Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0.3
Bruttopaino	0.332
Tullitariffinimike	39269097
EAN	4028177938403
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL - FTTA
-------------	------------------