

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.500

Muoviset kaapelaippalevyt

Osavaltio: 21.7.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.500 - Muoviset kaapelilaippalevyt kalvoläpivienneillä AE-koteloille

Muovi puhkaistaan ja kaapeli vedetään läpi, kotelointiluokka IP 65 huolellisesti vedetyillä kaapeleilla.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2562.500
Tuotekuvaus	Muovi puhkaistaan terävällä esineellä ja kaapeli voidaan vetää läpi.
Materiaali	Muovia UL 94-V0 mukaan Halogeeniton
Väri	Värisävy RAL 7035
Ohje	laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
Mitat	Leveys: 339 mm Syvyys: 149 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AE
Laippa	Koko: 4
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 65
Kaapeliläpivientien lukumäärä ja Ø (mm) min.-maks.	24 x 7-12 48 x 10-15 4 x 15-21 8 x 15-25 4 x 26-35
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0.55
Bruttopaino	0.58
Tullitariffinimike	39269097
EAN	4028177325609
E-Number Sweden	E3404728

ominaisuudet

ETIM 9	EC000211
--------	----------

ETIM 8	EC000211
--------	----------

ECLASS 8.0	27142421
------------	----------