

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2563.010

# Muoviset kaapelaippalevyt

Osavaltio: 2.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2563.010 - Muoviset kaapelilaippalevyt esipuhkaistuilla aukoilla

Muoviset kaapelilaippalevyt AE-koteloille puhkaistavilla aukotuksilla.

## ominaisuudet

Tilausno	SZ 2563.010
Tuotekuvaus	Muoviset kaapelilaippalevyt AE-koteloille puhkaistavilla aukotuksilla. Käytetään vakiolaippalevyn tiivistettä.
Väri	RAL 7035
Ohje	laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä	2 x M12 4 x M16 8 x M20 13 x M25 6 x M32 4 x M40 2 x M50
Mitat	Leveys: 530 mm Syvyys: 149 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AE
Laippa	Koko: 5
Käyttölämpötila-alue	-40 °C...70 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55 oikein asennettuna
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	1,75 kg
Bruttopaino	1,949 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC000211

# ominaisuudet

---

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Tuotekuvaus	Muovilaippa AE 530x149

---