

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2563.200

# Muovinen laippalevy, moduulimuotoinen

Osavaltio: 2.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2563.200 - Muovinen laippalevy, moduulimuotoinen metrisillä esistanssauksilla, AX:lle

Läpivientiholkeille tarkoitettujen esireikien muovi on helppo rikkoa. Suorakulmaiset aukot ja vahvistuskehyykset mahdollistavat kaapeliläpiviennin suoran asennuksen, modulaarinen.



## ominaisuudet

Tilausno	SZ 2563.200
Tuotekuvaus	Läpivientiholkeille tarkoitettujen esireikien muovi on helppo rikkoa. Suorakulmaiset aukot ja vahvistuskehyykset mahdollistavat kaapeliläpiviennin suoran asennuksen, modulaarinen.
Materiaali	Muovia UL 94-V0 mukaan
Väri	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 suorakulma-aukotukseen mahtuu 10 pientä tiivisteholkkia
Number of rectangular cutouts	4
Ohje	laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä	4 x M12 3 x M16 5 x M20 3 x M25 1 x M32 1 x M40

# ominaisuudet

Mitat	Leveys: 447 mm Syvyys: 149 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AX
Laippa	Koko: 3
Käyttölämpötila-alue	-40 °C...80 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66 oikein asennettuna
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,42 kg
Bruttopaino	0,48 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Tuotekuvaus	SZ Plastic gland plates, for AX, for cable entry, modular, pre-punched, WD: 447x149 mm, for gland plates size 3

## Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL - FTTA
------------	------------------