

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.200

Muovinen laippalevy, moduulimuotoinen

Osavaltio: 18.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.200 - Muovinen laippalevy, moduulimuotoinen metrisillä esistanssauksilla, AX:lle

Läpivientiholkeille tarkoitettujen esireikien muovi on helppo rikkoa. Suorakulmaiset aukot ja vahvistuskehukset mahdollistavat kaapeliläpiviennin suoran asennuksen, modulaarinen.



ominaisuudet

| | |
|---|--|
| Tilausnro | SZ 2563.200 |
| Tuotekuvaus | Läpivientiholkeille tarkoitettujen esireikien muovi on helppo rikkoa. Suorakulmaiset aukot ja vahvistuskehukset mahdollistavat kaapeliläpiviennin suoran asennuksen, modulaarinen. |
| Materiaali | Muovia UL 94-V0 mukaan |
| Väri | RAL 7035 |
| Number of rectangular cutouts information | 1 suorakulma-aukotukseen mahtuu 10 pientä tiivisteholkkia |
| Number of rectangular cutouts | 4 |
| Ohje | laippalevyn kokojen määritykset löytyvät kotelosta |
| Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä | 4 x M12 3 x M16 5 x M20 3 x M25 1 x M32 1 x M40 |

ominaisuudet

| | |
|--|---|
| Mitat | Leveys: 447 mm Syvyys: 149 mm |
| Sopii: | Kaappityyppi: AX |
| Laippa | Koko: 3 |
| Käyttölämpötila-alue | -40 °C...80 °C |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 66 oikein asennettuna |
| Type rating UL 50E:n mukaan | Type 1 Tyyppi 12 |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,42 kg |
| Bruttopaino | 0,48 kg |
| Tullitariffinimike | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Tuotekuvaus | SZ Plastic gland plates, for AX, for cable entry, modular, pre-punched, WD: 447x149 mm, for gland plates size 3 |

Hyväksynät

| | |
|------------|------------------|
| Hyväksynät | UL + C-UL - FTTA |
|------------|------------------|