


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.450

**Kaksiosainen laippalevy elastisella
liitosprofiililla**

Osavaltio: 13.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.450 - Kaksiosainen laippalevy elastisella liitosprofiililla AX-kaapeille

Jaettu laippalevy mahdollistaa helpon asennuksen koteloon ja tarjoaa eri asennusmahdollisuuksia. Kaapeleiden helppoon läpivientiin koteloon kytkinliitäntöjen kanssa tai ilman niitä. Laippalevyn erityiset porausaukot takaavat ruuvattaessa automaattisen potentiaalintasauksen. Pultteja, liittimiä tai maadoituskaapelia ei enää tarvita.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2563.450
Rakenne	kaksiosainen
Materiaali	Teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	laippalevyn kokojen määritykset löytyvät kotelosta Kun asennus kaapin leveyssuuntaan >760 mm, tarvitaan 2 VP:tä
Mitat	Leveys: 447 mm Syvyys: 149 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AX
Sopii tilausnumerolle	1050000 1057000 1100000
Laippa	Koko: 3
Pakkausyksikkö	1 kpl
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Tuotekuvaus	SZ Metallinen laippalevy, kaksiosainen, AX-kaappiin, solukumilla, LxS: 447x149 mm, koko 3