

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2565.120 Maadoituspunokset

Osavaltio: 25.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2565.120 - Maadoituspunokset

Luotettavan maadoituksen vaivattomaan toteuttamiseen: kaapelikengät M6 ja M8 sopivat maadoituspultteihin, pituus optimoitu ja asennusvalmis.



## ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2565.120
Tuotekuvaus	Luotettavan maadoituksen vaivattomaan toteuttamiseen.
Hyödyt	Kaapelikengät M6 ja M8 sopivat maadoituspultteihin pituus optimoitu ja asennusvalmis
Poikkipinta-ala	10 mm <sup>2</sup>
Liitäntä	M8 – M8
Asennusmahdollisuudet	AX-liitäntämahdollisuudet: ovi/kansi M8, kotelo M8, asennuslevy M6 VX-liitäntämahdollisuudet: ovi/kansi M8, kotelo M8, asennuslevy M8, sivuseinä M8, pohjalevy M8
Ohje	Huomioi vastaavan kaappi- tai kotelojärjestelmän asennusohje tai maadoitusohje.
Mitat	Pituus: 300 mm
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,18 kg
Bruttopaino	0,184 kg
Tullitariffinimike	85444290
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839

# ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

27062302

---

Tuotekuvaus

SZ maadoitusnauha, M8-M8, poikkileikkaus 10 mm<sup>2</sup>, pituus 300 mm, 5 kpl