

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2565.200

**Muovinen laippalevy,
moduulimuotoinen**

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2565.200 - Muovinen laippalevy, moduulimuotoinen metrisillä esistanssauksilla, AX:lle

Läpivientiholkeille tarkoitettujen esireikien muovi on helppo rikkoa. Suorakulmaiset aukot ja vahvistuskehukset mahdollistavat kaapeliläpiviennin suoran asennuksen, modulaarinen.



ominaisuudet

Tilausno	SZ 2565.200
Tuotekuvaus	Läpivientiholkeille tarkoitettujen esireikien muovi on helppo rikkoa. Suorakulmaiset aukot ja vahvistuskehukset mahdollistavat kaapeliläpiviennin suoran asennuksen, modulaarinen.
Materiaali	Muovia UL 94-V0 mukaan
Väri	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 suorakulma-aukotukseen mahtuu 10 pientä tiivisteholkkia
Number of rectangular cutouts	5
Ohje	laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä	4 x M12 4 x M16 4 x M20 3 x M25 1 x M32 1 x M40

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 301 mm Syvyys: 221 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AX
Laippa	Koko: 5
Käyttölämpötila-alue	-40 °C...80 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66 oikein asennettuna
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,4 kg
Bruttopaino	0,418 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Tuotekuvaus	SZ Plastic gland plates, for AX, for cable entry, modular, pre-punched, WD: 301x221 mm, for gland plates size 5

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL - FTTA
------------	------------------