

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2566.300

Muoviset laippalevyt

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2566.300 - Muoviset laippalevyt kalvolla, AX:lle

Muovi puhkaistaan terävällä esineellä ja kaapeli voidaan vetää läpi.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2566.300
Tuotekuvaus	Muovi puhkaistaan terävällä esineellä ja kaapeli voidaan vetää läpi.
Materiaali	Muovia UL 94-V0 mukaan
Väri	Värisävy RAL 7035
Ohje	laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
Mitat	Leveys: 401 mm Syvyys: 221 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AX
Laippa	Koko: 6
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66 oikein asennettuna
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
Kaapeliläpivientien lukumäärä ja Ø (mm) min.-maks.	30 x 5-11 50 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,752 kg
Bruttopaino	0,76 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27142421

Tuotekuvaus

SZ Plastic gland plates, for AX, with membranes, WD: 401x221 mm,
for gland plates size 6

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL - FTTA