


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2567.300

## Muoviset laippalevyt

Osavaltio: 10.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2567.300 - Muoviset laippalevyt kalvolla, AX:lle

Muovi puhkaistaan terävällä esineellä ja kaapeli voidaan vetää läpi.

## ominaisuudet

Tilausno	SZ 2567.300
Tuotekuvaus	Muovi puhkaistaan terävällä esineellä ja kaapeli voidaan vetää läpi.
Materiaali	Muovia UL 94-V0 mukaan
Väri	Värisävy RAL 7035
Ohje	laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
Mitat	Leveys: 436 mm Syvyys: 221 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AX
Laippa	Koko: 7
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66 oikein asennettuna
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
Kaapeliläpivientien lukumäärä ja Ø (mm) min.-maks.	30 x 5-11 52 x 10-15 8 x 15-25 6 x 19-34 4 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,8 kg
Bruttopaino	0,82 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211

## ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

27142421

---

Tuotekuvaus

SZ laippalevy, muovia, AX:lle, kalvoläpiviennit 436x221 mm, koko 7

## Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL - FTTA