

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2567.300

## Muoviset laippalevyt

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2567.300 - Muoviset laippalevyt kalvolla, AX:lle

Muovi puhkaistaan terävällä esineellä ja kaapeli voidaan vetää läpi.

## ominaisuudet

|  |   |
|--|---|
| Tilausnro  | SZ 2567.300   |
| Tuotekuvaus  | Muovi puhkaistaan terävällä esineellä ja kaapeli voidaan vetää läpi.                      |
| Materiaali   | Muovia UL 94-V0 mukaan  |
| Väri   | Värisävy RAL 7035   |
| Ohje   | laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista                                       |
| Mitat  | Leveys: 436 mm<br>Syvyys: 221 mm  |
| Sopii:   | Kaappityyppi: AX  |
| Laippa   | Koko: 7   |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan             | IP 66 oikein asennettuna  |
| Type rating UL 50E:n mukaan                        | Type 1<br>Tyyppi 12   |
| Kaapeliläpivientien lukumäärä ja Ø (mm) min.-maks. | 30 x 5-11<br>52 x 10-15<br>8 x 15-25<br>6 x 19-34<br>4 x 26-35<br>2 x 26-54<br>1 x 50-110 |
| Pakkausyksikkö                                     | 1 kpl   |
| Nettopaino   | 0,8 kg  |
| Bruttopaino  | 0,82 kg   |
| Tullitariffinimike                                 | 39269097  |
| ETIM 9   | EC000211  |
| ETIM 8   | EC000211  |

## ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

27142421

---

Tuotekuvaus

SZ Plastic gland plates, for AX, with membranes, WD: 436x221 mm,  
for gland plates size 7

## Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL - FTTA