

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2569.000

Maadoituspunokset

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2569.000 - Maadoituspunokset

Luotettavan maadoituksen vaivattomaan toteuttamiseen: kaapelikengät M6 ja M8 sopivat maadoituspultteihin, pituus optimoitu ja asennusvalmis.



ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2569.000
Tuotekuvaus	Luotettavan maadoituksen vaivattomaan toteuttamiseen.
Hyödyt	Kaapelikengät M6 ja M8 sopivat maadoituspultteihin pituus optimoitu ja asennusvalmis
Poikkipinta-ala	25 mm ²
Liitäntä	M8 – M8
Asennusmahdollisuudet	AX-liitäntämahdollisuudet: ovi/kansi M8, kotelo M8, asennuslevy M6 VX-liitäntämahdollisuudet: ovi/kansi M8, kotelo M8, asennuslevy M8, sivuseinä M8, pohjalevy M8
Ohje	Huomioi vastaavan kaappi- tai kotelojärjestelmän asennusohje tai maadoitusohje.
Mitat	Pituus: 300 mm
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,39 kg
Bruttopaino	0,436 kg
Tullitariffinimike	85444290
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27062302

Tuotekuvaus

SZ maadoitusnauha, M8-M8, poikkileikkaus 25 mm², pituus 300 mm, 5 kpl