

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2573.100

Metallinen laippalevy

Osavaltio: 6.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2573.100 - Metallinen laippalevy metrisillä esistanssauksilla, AX:lle

Reiät läpivientiholkkeja varten voidaan puhkaista helposti ruuvitaltalla.

ominaisuudet

Tilausnro	AX 2573.100
Tuotekuvaus	Reiät läpivientiholkkeja varten voidaan puhkaista helposti ruuvitaltalla.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Ohje	laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä	4 x M12 4 x M16 7 x M20 15 x M25 2 x M32 2 x M40
Mitat	Leveys: 447 mm Syvyys: 149 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AX
Laippa	Koko: 3
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66 oikein asennettuna
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 12K
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,81 kg
Bruttopaino	0,82 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,1 kg CO2 eq (Cat B)

ominaisuudet

Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Tuotekuvaus	SZ Metal gland plate, for AX, with metric knockouts, WD: 447x149 mm, for gland plates size 3

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL - FTTA
------------	------------------