

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2574.100

Metallinen laippalevy

Osavaltio: 18.10.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2574.100 - Metallinen laippalevy metrisillä esistanssauksilla, AX:lle

Reiät läpivientiholkkeja varten voidaan puhkaista helposti ruuvitaltalla.

ominaisuudet

Tilausno	AX 2574.100
Tuotekuvaus	Reiät läpivientiholkkeja varten voidaan puhkaista helposti ruuvitaltalla.
Materiaali	Teräslevy
Väri	RAL 7035
Ohje	laippalevyn kokojen määritykset löytyvät kotelosta
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä	1 x M12 6 x M16 8 x M20 11 x M25 6 x M32 4 x M40
Mitat	Leveys: 534 mm Syvyys: 149 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AX
Laippa	Koko: 4
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66 oikein asennettuna
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 12K
Number knockouts	1 6 8 11 6 4

ominaisuudet

Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0.98
Bruttopaino	0.98
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73079100
EAN	4028177925212
E-Number Sweden	E3465298
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL - FTTA
------------	------------------