

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2577.000

Muoviset kahvat

Osavaltio: 16.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2577.000 - Muoviset kahvat Salpalukkoihin

Vaihtoehto vakiolukkopesälle lukkosylinteripesällä tai ilman. Käyttö kulloisenkin tuotemerkin projektikohtaisten materiaalien hyväksyntäluettelojen mukaisesti.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2577.000
Rakenne	A
Tuotekuvaus	Vaihtoehto vakiolukkopesälle varmuuslukkopesällä tai ilman.
Materiaali	Kotelo lasikuituvahvisteista polyamidia Salpa: muovia Tiivistys: polyuteraani. Kiinnityskappale: teräslevyä, sinkitty
Väri	RAL 9011
Toimitus	Toimitetaan kahden avaimen kanssa Muovikahva Tiiviste Kiinnityskappale Salpa AX Salpa KX Kiinnitysruuvi
Ohje	Muut lukot pyydettäessä.
Lukko	avainjärjestelmä: lukolla nro 3524 E
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,08 kg
Bruttopaino	0,094 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Tuotekuvaus	SZ-muovikahva AX/KX EB kotelolle, lukko nro. 3524 E