


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2577.010 Muoviset kahvat

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2577.010 - Muoviset kahvat Salpalukkoihin

Vaihtoehto vakiolukkopesälle lukkosylinteripesällä tai ilman. Käyttö kulloisenkin tuotemerkin projektikohtaisten materiaalien hyväksyntäluetteloiden mukaisesti.

ominaisuudet

Tilausno	SZ 2577.010
Rakenne	A
Tuotekuvaus	Vaihtoehto vakiolukkopesälle varmuuslukkopesällä tai ilman.
Materiaali	Kotelo lasikuituvahvisteista polyamidia Salpa: muovia Tiivistys: polyuteraani. Kiinnityskappale: teräslevyä, sinkitty
Väri	RAL 9011
Toimitus	Toimitetaan ilman avainta Muovikahva Tiiviste Kiinnityskappale Salpa AX Salpa KX Kiinnitysruuvi
Ohje	Muut lukot pyydettäessä.
Ohje tilausnumerosta	E1-lukosta avaimen voi vetää irti vain lukittuna. Tämä tarkoittaa, että koteloa kohti voidaan asentaa vain yksi muovinen kahva 2577.010. Mahdollisessa toisessa salpalukossa muovista kahvaa 2533.100 voi tällöin käyttää ilman lukkoa.
Lukko	avainjärjestelmä: Lukko E1
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,111 kg
Bruttopaino	0,111 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC000327

ominaisuudet

ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Tuotekuvaus	SZ plastic handle for AX and KX, with lock insert E1
