


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2577.100

Metallinen laippalevy

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2577.100 - Metallinen laippalevy metrisillä esistanssauksilla, AX:lle

Reiät läpivientiholkkeja varten voidaan puhkaista helposti ruuvitaltalla.

ominaisuudet

Tilausnro	AX 2577.100
Tuotekuvaus	Reiät läpivientiholkkeja varten voidaan puhkaista helposti ruuvitaltalla.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Ohje	laippalevyn kokojen määritykset löytyvät kotelosta
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä	6 x M12 10 x M16 8 x M20 20 x M25 4 x M32 4 x M40
Mitat	Leveys: 436 mm Syvyys: 221 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AX
Laippa	Koko: 7
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66 oikein asennettuna
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 12K
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,136 kg
Bruttopaino	1,146 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,9 kg CO2 eq (Cat B)

ominaisuudet

Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Tuotekuvaus	SZ metallinen läpivientilevy, RAL7035, AX koteloille, metrisillä puhkaistavilla aihioilla, 436x221 mm LxS, koko 7

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL - FTTA
------------	------------------