


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2580.006 Tiivisteholkki

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2580.006 - Tiivisteholkki modulaariselle muoviselle laippalevyllä ja modulaariselle tiivistekehykselle

Uralliset tiivisteholkit varmistavat yksilöllisen kaapeliläpiviennin myös esiasennetuille kaapeleille.

ominaisuudet

Tilausnro	AX 2580.006
Rakenne	Tiivisteholkki, pieni
Tuotekuvaus	Uralliset tiivisteholkit varmistavat yksilöllisen kaapeliläpiviennin myös esiasennetuille kaapeleille.
Materiaali	Muovi
Väri	RAL 7035
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12 Type 4X vain sisäkäyttöön
Kaapelin läpimitta	6 mm
Pakkausyksikkö	10 kpl
Nettopaino	0,07 kg
Bruttopaino	0,073 kg
Tullitariffinimike	40082900
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Tuotekuvaus	SZ tiivisteholkki pieni, kaapelin halkaisijalle 6 mm, 10 kpl

Hyväksynät

Hyväksynät	UR + C-UR (recognized)
------------	------------------------