


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2580.121

Tiivisteholkki

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2580.121 - Tiivisteholkki modulaariselle muoviselle laippalevyllä ja modulaariselle tiivistekehykselle

Uralliset tiivisteholkit varmistavat yksilöllisen kaapeliläpiviennin myös esiasennetuille kaapeleille.

ominaisuudet

| | |
|-----------------------------|--|
| Tilausnro | AX 2580.121 |
| Rakenne | Tiivisteholkki, iso |
| Tuotekuvaus | Uralliset tiivisteholkit varmistavat yksilöllisen kaapeliläpiviennin myös esiasennetuille kaapeleille. |
| Materiaali | Muovi |
| Väri | RAL 7035 |
| Type rating UL 50E:n mukaan | Type 1 Tyyppi 12 Type 4X vain sisäkäyttöön |
| Kaapelin läpimitta | 21 mm |
| Pakkausyksikkö | 5 kpl |
| Nettopaino | 0,1 kg |
| Bruttopaino | 0,14 kg |
| Tullitariffinimike | 40082900 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Tuotekuvaus | SZ Seal inserts, for cable entry, modular, large, for cable diameter 21 mm |

Hyväksynät

Hyväksynnät

Hyväksynnät

UR + C-UR (recognized)