

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2583.100

# Tiivistekehys, modulaarinen

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2583.100 - Tiivistekehys, modulaarinen

Yleiskäyttöön kaikille pinnoille ja seinille, esiasennettujen kaapelien ja johtojen asennukseen pistokkeen kanssa. Asennus mahdollinen myös 24- tai 16-napaisiin pistokeaukkoihin.

## ominaisuudet

Tilausnro	AX 2583.100
Rakenne	10 tiivisteapanokselle, pienelle
Tuotekuvaus	Yleiskäyttöön kaikille pinnoille ja seinille, esiasennettujen kaapelien ja johtojen asennukseen pistokkeen kanssa. Asennus mahdollinen myös 24- tai 16-napaisiin pistokeaukkoihin.
Materiaali	Muovi
Väri	Musta
Toimitus	Tiivistekehukset Lukituskehys
Tarvittava aukotus	113,5 x 46 mm (24-napainen)
Mitat	Leveys: 153,08 mm Syvyys: 70,08 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 66
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,13 kg
Bruttopaino	0,148 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Tuotekuvaus	SZ tiivistekehys, 10:lle pienelle tiivisteholkille

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UR + C-UR (recognized)