

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2583.100

Tiivistekehys, modulaarinen

Osavaltio: 3.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2583.100 - Tiivistekehys, modulaarinen

Yleiskäyttöön kaikille pinnoille ja seinille, esiasennettujen kaapelien ja johtojen asennukseen pistokkeen kanssa. Asennus mahdollinen myös 24- tai 16-napaisiin pistokeaukkoihin.

ominaisuudet

Tilausnro	AX 2583.100
Rakenne	10 tiivisteapanokselle, pienelle
Tuotekuvaus	Yleiskäyttöön kaikille pinnoille ja seinille, esiasennettujen kaapelien ja johtojen asennukseen pistokkeen kanssa. Asennus mahdollinen myös 24- tai 16-napaisiin pistokeaukkoihin.
Materiaali	Muovi
Väri	Musta
Toimitus	Tiivistekehukset Lukituskehys
Tarvittava aukotus	113,5 x 46 mm (24-napainen)
Mitat	Leveys: 153,08 mm Syvyys: 70,08 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 66
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,12 kg
Bruttopaino	0,14 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Tuotekuvaus	SZ Sealing frame, for cable entry, modular, for 10 seal inserts or, for connector cut-outs, 24-pole

Hyväksynät

Hyväksynät

UR + C-UR (recognized)