


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SZ 2584.000

## Pylväskiinnike

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2584.000 - Pylväskiinnike kaapeille KL, EB, BG, AE, KS sekä CS-seinäkoteloille

Luotettava ja helppo kiinnitys pyöreisiin tai nelikulmisiin pylväisiin.



## ominaisuudet

Tilausno	SZ 2584.000
Tuotekuvaus	Luotettava ja helppo kiinnitys pyöreille tai nelikulmaisille pylväille.
Käyttöalueet	Pylvään halkaisija: Ø 40–190 mm Pylvään koko: 50–150 mm
Materiaali	Profilikiskot, kiinnitysprofiili: teräslevy Kiinnityspanta: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely	Profilikiskot, kiinnitysprofiili: sinkitty
Toimitus	2 profilikiskoa, pituus 600 mm 2 kiinnityspantaa 4 pantakulmaa 4 ruuvia ja M8-mutterit kaappiin asennusta varten 4 kiinnitysprofiilia
Asennusmahdollisuudet	600 mm leveille kaapeille katkaisemalla kiskot tai tekemällä lisää aukkoja koteloon voidaan asentaa pylväskiinnitys myös suurempiin ja pienempiin koteloihin
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	1,78 kg
Bruttopaino	1,88 kg
Tullitariffinimike	83024900

# ominaisuudet

---

ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	Pylväskiinnike (KL, AE, KS)

---