

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2584.100 Pylväskiinnike

Osavaltio: 20.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2584.100 - Pylväskiinnike AX:lle, KX:lle, AX-muoville, AX IT:lle, CS-seinäkoteloille

Luotettava ja helppo kiinnitys pyöreisiin tai nelikulmisiin pylväisiin.



ominaisuudet

Tilausnro	AX 2584.100
Tuotekuvaus	Luotettava ja helppo kiinnitys pyöreisiin tai nelikulmisiin pylväisiin.
Tekniset tiedot	Pylvään halkaisija: Ø 40–170 mm Pylvään koko: □ 50–150 mm
Materiaali	Profiilikiskot, kiinnitysprofiili: teräslevy Kiinnityspanta: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely	Profiilikisko, liitosprofiili: galvaaninen sinkki-nikkeli passiivisena
Toimitus	2 profiilikiskoa, pituus 600 mm 4 kiinnitysprofiilia 2 kiinnityspantaa 4 pantakulmaa 4 itsekierteyttävää ruuvia M10 kaappiin asennusta varten
Ohje	Sopii kaapeille, joiden leveys on enintään 600 mm.

ominaisuudet

Sopii:	Kaappityyppi: AX KX AX muovi AX IT CS-seinäkaapit Ulkotilojen kotelointi AX AE KL EB Seinäkotelo AX, 3-osainen
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 3R Type 4 Tyyppi 12
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	1,88 kg
Bruttopaino	1,96 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	83024900
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	AX pylväskiinnike, AX/KX/CS koteloille

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL - FTTA
------------	------------------