

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 2694.500 TP-yleispulpetit

Osavaltio: 10.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 2694.500 - TP-yleispulpetit

TP-yleispulpetit, tukeva ja korkea kotelointiluokka IP 55. Eturakenne valittavissa, joko vetolaatikot tai pulpettikokoonpano. Helppo asennettavuus jaettujen ovien ansiosta. Vaihdeettava lukkopesä

## ominaisuudet

Tilausnro	TP 2694.500
Rakenne	matalalla etuovella
Tuotemuutos	Yleispulpetti sisältää rivikaappijärjestelmän uuden asennuslevyn VX25.
Materiaali	Kotelo, pohjalevyt: teräslevy, 1,5 mm Ovi: Teräslevy, 2,0 mm Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy ja pohjalevyt: Sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo ja ovi/ovet Asennuslevy Pohjalevyt
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 1.300 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	499 mm x 1.196 mm
Syvyys ylhäällä	417,5 mm
Syvyys alhaalla	500 mm
IK-koodi	IK08
Ohje	Yleispulpettiin, jossa matala etuovi: on asennettava pulpettiuloke, jotta kotelointiluokka säilyy.
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Pohjamateriaali	Teräslevy

## ominaisuudet

---

Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 1.300 mm Syvyys ylhäällä: 417,5 mm Syvyys alhaalla: 500 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	72,2 kg
Bruttopaino	76 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Tuotekuvaus	Pulpetti 600x1300x500

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	TÜV UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK