

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2695.500 TP-yleispulpetit

Osavaltio: 30.1.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 2695.500 - TP-yleispulpetit

TP-yleispulpetit, tukeva ja korkea kotelointiluokka IP 55. Eturakenne valittavissa, joko vetolaatikot tai pulpettikokoonpano. Helppo asennettavuus jaettujen ovien ansiosta. Vaihdeettava lukkopesä

ominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tilausnro | TP 2695.500 |
| Rakenne | korkealla etuovella |
| Product modification | Yleispulpetti sisältää rivikaappijärjestelmän uuden asennuslevyn VX25. |
| Materiaali | Kotelo, pohjalevyt: teräslevy, 1,5 mm Ovi: Teräslevy, 2,0 mm Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm |
| Pintakäsittely | Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy ja pohjalevyt: Sinkitty |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Kotelo ja ovi/ovet Asennuslevy Pohjalevyt |
| Mitat | Leveys: 600 mm Korkeus: 1.300 mm |
| Asennuslevyn mitat (L x K) | 499 mm x 1.196 mm |
| Syvyys ylhäällä | 417,5 mm |
| Syvyys alhaalla | 500 mm |
| IK-koodi | IK08 |
| Ohje | Yleispulpettiin, jossa matala etuovi: on asennettava pulpettiuloke, jotta kotelointiluokka säilyy. |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |

ominaisuudet

Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.300 mm
Syvyys ylhäällä: 417,5 mm
Syvyys alhaalla: 500 mm

Pakkausyksikkö 1 kpl

Nettopaino 74.1

Bruttopaino 78

Tullitariffinimike 94032080

EAN 4028177031548

ETIM 9 EC000784

ETIM 8 EC000784

ECLASS 8.0 27180504

Hyväksynät

Hyväksynät TÜV
UL + C-UL (listed)

Selitykset Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK