

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2695.500 TP-yleispulpetit

Osavaltio: 15.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 2695.500 - TP-yleispulpetit

TP-yleispulpetit, tukeva ja korkea kotelointiluokka IP 55. Eturakenne valittavissa, joko vetolaatikot tai pulpettikokoonpano. Helppo asennettavuus jaettujen ovien ansiosta. Vaihdettava lukkopesä

ominaisuudet

Tilausnro	TP 2695.500
Rakenne	korkealla etuovella
Tuotemuutos	Yleispulpetti sisältää rivikaappijärjestelmän uuden asennuslevyn VX25.
Materiaali	Kotelo, pohjalevyt: teräslevy, 1,5 mm Ovi: Teräslevy, 2,0 mm Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy ja pohjalevyt: Sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo ja ovi/ovet Asennuslevy Pohjalevyt
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 1.300 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	499 mm x 1.196 mm
Syvyys ylhäällä	417,5 mm
Syvyys alhaalla	500 mm
IK-koodi	IK08
Ohje	Yleispulpettiin, jossa matala etuovi: on asennettava pulpettiuloke, jotta kotelointiluokka säilyy.
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Pohjamateriaali	Teräslevy

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 1.300 mm Syvyys ylhäällä: 417,5 mm Syvyys alhaalla: 500 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	74,1 kg
Bruttopaino	78 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Tuotekuvaus	Pulpetti 600x1300x500

Hyväksynät

Hyväksynät	TÜV UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK