

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2730.010 Laiteikkuna

Osavaltio: 16.8.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2730.010 - Laiteikkuna AX-kaapeille

Asennus AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin.



ominaisuudet

Tilausnro	FT 2730.010
Rakenne	30-profiili
Tuotekuvaus	Asennus AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin.
Materiaali	Kehys: Alumiini, luonnonvärisen eloksointi Lasiruutu: Akryylilasia
Toimitus	Sis. muovikahvan varmuuslukkopesällä nro 3524 E.
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 54
Sopii tilausnumerolle	1039.000 1339.000 1009.000
Sopii:	Kaappityyppi: AX Leveys: = 600 mm Korkeus: = 380 mm
Mitat	Leveys: 597 mm Korkeus: 377 mm Syvyys: 36 mm
Näkyvä pinta	Laiteikkunan leveys: 537 mm Laiteikkunan korkeus: 317 mm

ominaisuudet

Komponenttien asennussyvyys (maks.)	32 mm
Näkyvä pinta	Leveys: 537 mm Korkeus: 317 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2.6
Bruttopaino	2.72
Tullitariffinimike	76101000
EAN	4028177938465
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204