

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2732.010 Laiteikkuna

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2732.010 - Laiteikkuna AX-kaapeille

Asennus AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin.



ominaisuudet

Tilausnro	FT 2732.010
Rakenne	30-profiili
Tuotokuvaus	Asennus AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin.
Materiaali	Kehys: Alumiini, luonnonvärisen eloksointi Lasiruutu: Akryylilasia
Toimitus	Sis. muovikahvan varmuuslukkopesällä nro 3524 E.
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 54
Sopii tilausnumerolle	1012.000 1076.000 1376.000
Sopii:	Kaappityyppi: AX Leveys: = 600 mm Korkeus: = 760 mm
Mitat	Leveys: 597 mm Korkeus: 757 mm Syvyys: 36 mm
Näkyvä pinta	Laiteikkunan leveys: 537 mm Laiteikkunan korkeus: 697 mm

ominaisuudet

Komponenttien asennussyvyys (maks.)	32 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4,02 kg
Bruttopaino	4,04 kg
Tullitariffinimike	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Tuotekuvaus	FT laiteikkuna AX kotelolle, alumiinia, 597x757x36 mm LxKxS