

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2735.580 Järjestelmäikkuna

Osavaltio: 2.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

FT 2735.580 - Järjestelmäikkuna VX, TS, VX SE

Näyttö- ja ohjauselementtien tai aukotusten peittämiseen sekä suojaksi lialta, nesteiltä ja asiattomalta käytöltä.



ominaisuudet

| | |
|------------------|--|
| Tilausnro | FT 2735.580 |
| Rakenne | 30-profiili |
| Tuotekuvaus | Näyttö- ja ohjauselementtien tai aukotusten peittämiseen sekä suojaksi lialta, nesteiltä ja asiattomalta käytöltä. |
| Materiaali | Suulakepuristettu alumiiniprofiili, kulmakappaleet sinkkipainevalua ja yksiruutuinen turvalasi. |
| Pintakäsittely | Runko: pulverimaalattu RAL 7035 Sarana- ja lukkoprofiili: luonnonv. eloksointi |
| Value base frame | Yksiruutuisesta turvalasista: kestää hyvin liuotusaineita eikä naarmuunnu helposti, antistaattinen, vähäinen loukkaantumisvaara rikkoutuessa. Vakiona toimitettava kaksoislehtiavainpesä vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A ja/tai Ergoform-S -lukkojärjestelmään (ulkomitta H = 270 mm). Saranoitu 180° avautumiskulmalla. |

ominaisuudet

| | |
|--|--|
| Value base frame | Helppo kiinnittää ruuveilla oveen sopivien mittojen ansiosta (ovikehystä voidaan hyödyntää porausmallina). Helposti säädettävissä korkeussuunnassa. Tukevoittaa oven aukotusta. Peittää leikkuusärmän. Tiivisteessä ei ole likaa, levyä ei voi nostaa pois, avatessa ei putoa likaa eikä ikkunan takana virtaa nesteitä. Runkoprofiilin korkeus 30 mm tai 60 mm |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 54 |
| Ohje | Vakiona toimitettava kaksoislehtiavainpesä vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A ja/tai Ergoform-S -lukkojärjestelmään (ulkomitta H = 270 mm). Ei sovellu ulkokäyttöön |
| Sopii: | Kaappityyppi: VX TS VX SE Leveys: = 800 mm |
| Mitat | Leveys: 700 mm Korkeus: 470 mm Syvyys: 47 mm |
| Näkyvä pinta | Laiteikkunan leveys: 563 mm Laiteikkunan korkeus: 398 mm |
| Komponenttien asennussyvyys (maks.) | 33 mm |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 5,324 kg |
| Bruttopaino | 5,66 kg |
| Tullitariffinimike | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182301 |
| Tuotekuvaus | FT Järjestelmäikkuna, VX-, TS-, VX SE -kaapeille, 30 mm profiili, LxKxS: 700x470x47 mm, L = 800 mm |

Hyväksynät

Sertifikaatit

Koteloiluokka