

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2736.510 Järjestelmäikkuna

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2736.510 - Järjestelmäikkuna VX, TS, VX SE

Näyttö- ja ohjauselementtien tai aukotusten peittämiseen sekä suojaksi lialta, nesteiltä ja asiattomalta käytöltä.



## ominaisuudet

Tilausno	FT 2736.510
Rakenne	60-profiili
Tuotekuvaus	Näyttö- ja ohjauselementtien tai aukotusten peittämiseen sekä suojaksi lialta, nesteiltä ja asiattomalta käytöltä.
Materiaali	Suulakepuristettu alumiiniprofiili, kulmakappaleet sinkkipainevalua ja yksiruutuinen turvalasi.
Pintakäsittely	Runko: pulverimaalattu RAL 7035 Sarana- ja lukkoprofiili: luonnonv. eloksointi
Value base frame	Yksiruutuisesta turvalasista: kestää hyvin liuotusaineita eikä naarmuunnu helposti, antistaattinen, vähäinen loukkaantumisvaara rikkoutuessa. Vakiona toimitettava kaksoislehtiavainpesä vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A ja/tai Ergoform-S -lukkojärjestelmään (ulkomitta H = 270 mm). Saranoitu 180° avautumiskulmalla.

# ominaisuudet

Value base frame	Helppo kiinnittää ruuveilla oveen sopivien mittojen ansiosta (ovikehystä voidaan hyödyntää porausmallina). Helposti säädettävissä korkeussuunnassa. Tukevoittaa oven aukotusta. Peittää leikkuusärmän. Tiivisteessä ei ole likaa, levyä ei voi nostaa pois, avatessa ei putoa likaa eikä ikkunan takana virtaa nesteitä. Runkoprofiilin korkeus 30 mm tai 60 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 54
Ohje	Vakiona toimitettava kaksoislehtiavainpesä vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A ja/tai Ergoform-S -lukkojärjestelmään (ulkomitta H = 270 mm). Ei sovellu ulkokäyttöön
Sopii:	Kaappityyppi: VX TS VX SE Leveys: = 600 mm
Mitat	Leveys: 500 mm Korkeus: 370 mm Syvyys: 77 mm
Näkyvä pinta	Laiteikkunan leveys: 363 mm Laiteikkunan korkeus: 298 mm
Komponenttien asennussyvyys (maks.)	63 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4,542 kg
Bruttopaino	4,742 kg
Tullitariffinimike	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301
Tuotekuvaus	FT Järjestelmäikkuna, VX-, TS-, VX SE -kaapeille, 60 mm profiili, LxKxS: 500x370x77 mm, L = 600 mm

# Hyväksynät

---

Sertifikaatit

Kotelointiluokka