

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2760.010 Laiteikkuna

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2760.010 - Laiteikkuna AX-kaapeille

Asennus AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin.



## ominaisuudet

Tilausnro	FT 2760.010
Rakenne	60-profiili
Tuotokuvaus	Asennus AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin.
Materiaali	Kehys: Alumiini, luonnonvärinen eloksointi Lasiruutu: Akryylilasia
Toimitus	Sis. muovikahvan varmuuslukkopesällä nro 3524 E.
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 54
Sopii tilausnumerolle	1039.000 1339.000 1009.000
Sopii:	Kaappityyppi: AX Leveys: = 600 mm Korkeus: = 380 mm
Mitat	Leveys: 597 mm Korkeus: 377 mm Syvyys: 62 mm
Näkyvä pinta	Laiteikkunan leveys: 537 mm Laiteikkunan korkeus: 317 mm

# ominaisuudet

Komponenttien asennussyvyys (maks.)	58 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,245 kg
Bruttopaino	3,3 kg
Tullitariffinimike	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Tuotekuvaus	FT Viewing window, WHD: 597x377x62 mm, for AX enclosures instead of the door and surfaces