

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2784.000 Akryylilasisuoja

Osavaltio: 26.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2784.000 - Akryylilasisuoja

Näyttö- ja ohjauslaitteiden suojaksi 19"-vakio- tai metrimitoituksella.

ominaisuudet

Tilausnro	FT 2784.000
Rakenne	metrinen
Tuotekuvaus	Varmuuslukolla, lukon nro 3524 E.
Materiaali	Kehys: Suulakepuristettu alumiiniprofiili, kulmakappaleet painevalua Lasiruutu: Akryylilasi, savunväriäinen
Toimitus	Sis. saranat ja kiinnitystarvikkeet. Sis. varmuuslukkopesän nro 3524 E.
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 54
Mitat	Leveys: 400 mm Korkeus: 200 mm Syvyys: 47,5 mm
Näkyvä pinta	Laiteikkunan leveys: 360 mm Laiteikkunan korkeus: 179,5 mm
Komponenttien asennussyvyys (maks.)	43 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,3 kg
Bruttopaino	1,4 kg
Tullitariffinimike	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301
Tuotekuvaus	Laiteikkuna 400x200x47,5