

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2793.560 Laiteikkuna

© Copyright: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2793.560 - Laiteikkuna Ruostumaton teräs

Näyttö- ja ohjauselementtien tai aukotusten peittämiseen sekä suojaksi lialta, nesteiltä ja asiattomalta käytöltä. Ruostumatonta terästä 1.4301 (AISI 304).



## ominaisuudet

Tilausnro	FT 2793.560
Tuotekuvaus	Vakiovarusteena sisäpuoliset 130° saranat ja yhtenäinen tiiviste.
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Yksiruutuinen turvalasi
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 54
Ohje	Vakiona toimitettava kaksoislehtiavainpesä vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A ja/tai Ergoform-S -lukkojärjestelmään (ulkomitta H = 270 mm).
Mitat	Leveys: 522 mm Korkeus: 600 mm Syvyys: 38 mm
Näkyvä pinta	Laiteikkunan leveys: 408 mm Laiteikkunan korkeus: 543 mm

# ominaisuudet

Komponenttien asennussyvyys (maks.)	31 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	6,175 kg
Bruttopaino	6,5 kg
Tullitariffinimike	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Tuotekuvaus	Laiteikkuna 522x600x38 RST