

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2796.000 Akryylilasisuoja

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2796.000 - Akryylilasisuoja

Näyttö- ja ohjauslaitteiden suojaksi 19"-vakio- tai metrimitoituksella.

## ominaisuudet

Tilausnro	FT 2796.000
Rakenne	tuumainen
Tuotekuvaus	Varmuuslukolla, lukon nro 3524 E.
Materiaali	Kehys: Suulakepuristettu alumiiniprofiili, kulmakappaleet painevalua Lasiruutu: Akryylilasi, savunvärinen
Toimitus	Sis. saranat ja kiinnitystarvikkeet. Sis. varmuuslukkopesän nro 3524 E.
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 54
Mitat	Leveys: 534 mm Korkeus: 425 mm Syvyys: 47,5 mm
Näkyvä pinta	Laiteikkunan leveys: 494 mm Laiteikkunan korkeus: 404,5 mm
Komponenttien asennussyvyys (maks.)	43 mm
Asennusmitat	Installation depth for components: 482,6 mm Asennusleveys komponenteille: 19"
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,475 kg
Bruttopaino	2,675 kg
Tullitariffinimike	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

Laiteikkuna 534x425x47,5