

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2820.102

**Jalustan kulmapala, jossa peitelevy,
eteen ja taakse, 200 mm**

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2820.102 - Jalustan kulmapala, jossa peitelevy, eteen ja taakse, 200 mm AX-kaapeille

Jalustan kulmapalassa on suuri aukko, jonka kautta ruuviliitokseen pääsee hyvin käsiksi. Aukot voidaan peittää muovisilla kulmapeiteprofileilla.

ominaisuudet

Tilausno	AX 2820.102
Tuotekuvaus	Jalustan kulmapalassa on suuri aukko, jonka kautta ruuviliitokseen pääsee hyvin käsiksi. Aukot voidaan peittää muovisilla kulmapeiteprofileilla.
Materiaali	Jalustan kulmapala: teräslevyä Jalustan etu-/takapeitelevy: teräslevyä Kulmasuoja: muovia
Väri	RAL 9005
Toimitus	4 jalustan kulmapalaa, korkeus 200 mm 4 kulmasuojaa 1 jalustan etu-/takapeitelevy, 200 mm 2 jalustan etu-/takapeitelevyä, korkeus 100 mm Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	Jalustan sulkemiseen tarvitaan peitelevyt sivuille Jalustajärjestelmän 1. sukupolven komponentteja ei voi yhdistää jalustajärjestelmän 2. sukupolven komponentteihin
Mitat	Korkeus: 200 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AX Leveys: = 1.000 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 3R Type 4 Tyyppi 12
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	9,8 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	10,8 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Tuotekuvaus	AX Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear, H: 200 mm, for W: 1000 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL - FTTA
------------	------------------