

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2820.121

Jalustan kulmapala, jossa peitelevy, eteen ja taakse, 100 mm

Osavaltio: 6.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2820.121 - Jalustan kulmapala, jossa peitelevy, eteen ja taakse, 100 mm AX-kaapeille

Jalustan kulmapalassa on suuri aukko, jonka kautta jalustan voi kiinnittää koteloon. Aukot voidaan peittää muovisilla kulmasuojilla.

ominaisuudet

Tilausno	AX 2820.121
Tuotekuvaus	Jalustan kulmapalassa on suuri aukko, jonka kautta jalustan voi kiinnittää koteloon. Aukot voidaan peittää muovisilla kulmasuojilla.
Materiaali	Jalustan kulmapala: teräslevyä Jalustan etu-/takapeitelevy: teräslevyä Kulmasuoja: muovia
Väri	RAL 9005
Toimitus	4 jalustan kulmapalaa, korkeus 100 mm 4 kulmasuojaa 2 jalustan etu-/takapeitelevyä, korkeus 100 mm Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	Jalustan sulkemiseen tarvitaan peitelevyt sivuille Jalustajärjestelmän 1. sukupolven komponentteja ei voi yhdistää jalustajärjestelmän 2. sukupolven komponentteihin
Mitat	Korkeus: 100 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AX Leveys: = 1.200 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 3R Type 4 Tyyppi 12
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	6,59 kg
Bruttopaino	6,66 kg
Tullitariffinimike	94039910

ominaisuudet

ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Tuotekuvaus	AX Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear, H: 100 mm, for W: 1200 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL - FTTA
------------	------------------