

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2820.122

# Jalustan kulmapala, jossa peitelevy, eteen ja taakse, 200 mm

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2820.122 - Jalustan kulmapala, jossa peitelevy, eteen ja taakse, 200 mm AX-kaapeille

Jalustan kulmapalassa on suuri aukko, jonka kautta ruuviliitokseen pääsee hyvin käsiksi. Aukot voidaan peittää muovisilla kulmapeiteprofileilla.

## ominaisuudet

Tilausnro	AX 2820.122
Tuotekuvaus	Jalustan kulmapalassa on suuri aukko, jonka kautta ruuviliitokseen pääsee hyvin käsiksi. Aukot voidaan peittää muovisilla kulmapeiteprofileilla.
Materiaali	Jalustan kulmapala: teräslevyä Jalustan etu-/takapeitelevy: teräslevyä Kulmasuoja: muovia
Väri	RAL 9005
Toimitus	4 jalustan kulmapalaa, korkeus 200 mm 4 kulmasuojaa 1 jalustan etu-/takapeitelevy, 200 mm 2 jalustan etu-/takapeitelevyä, korkeus 100 mm Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	Jalustan sulkemiseen tarvitaan peitelevyt sivuille Jalustajärjestelmän 1. sukupolven komponentteja ei voi yhdistää jalustajärjestelmän 2. sukupolven komponentteihin
Mitat	Korkeus: 200 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AX Leveys: = 1.200 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 3R Type 4 Tyyppi 12
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	11,5 kg

## ominaisuudet

---

Bruttopaino	11,58 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Tuotekuvaus	AX Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear, H: 200 mm, for W: 1200 mm

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL - FTTA
------------	------------------