

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2843.160

EMC-läpivientiholkit

Osavaltio: 15.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2843.160 - EMC-läpivientiholkit

Integroidut kiristyslamellit takaavat varman puristuksen ja kaapelia säästävän vedonpoiston.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2843.160
Rakenne	Läpivientiholkit, metriset
Tuotekuvaus	Kaapelin suojavaippa voidaan katkaista kosketuskohdasta tai poistaa kaapissa kokonaan. Kaapin puolella oleva kaapelin suojavaippa säilyy. Toimitukseen sisältyvä vastamutteri leikkautuu kiristettäessä kaapin maalipinnan läpi niin, että syntyy sähköä johtava liitos.
Materiaali	Messinki Tiiviste: CR/NBR
Pintakäsittely	Niklattu
Ohje	Suojavaipan minimihalkaisija = kaapelin halkaisija miinus kaapelin suojavaippa
Min. kaapelihalkaisija	4,5 mm
Maks. kaapelihalkaisija	10 mm
Kotelointiluokka IP 69K	IP 69K
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 68
Näytön läpimitta (min.)	3 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 4X
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,15 kg
Bruttopaino	0,157 kg
Tullitariffinimike	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441

ominaisuudet

ECLASS 8.0	27149109
------------	----------

Tuotekuvaus	Holkkitiiviste EMC M16 5kpl
-------------	-----------------------------

Hyväksynät

Hyväksynät	UR + C-UR (recognized) VDE
------------	-------------------------------

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---