

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2843.200

EMC-läpivientiholkit

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2843.200 - EMC-läpivientiholkit

Integroidut kiristyslamellit takaavat varman puristuksen ja kaapelia säästävän vedonpoiston.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2843.200
Rakenne	Läpivientiholkit, metriset
Tuotekuvaus	Kaapelin suojavaippa voidaan katkaista kosketuskohdasta tai poistaa kaapissa kokonaan. Kaapin puolella oleva kaapelin suojavaippa säilyy. Toimitukseen sisältyvä vastamutteri leikkautuu kiristettäessä kaapin maalipinnan läpi niin, että syntyy sähköä johtava liitos.
Materiaali	Messinki Tiiviste: CR/NBR
Pintakäsittely	Niklattu
Ohje	Suojavaipan minimihalkaisija = kaapelin halkaisija miinus kaapelin suojavaippa
Min. kaapelihalkaisija	6 mm
Maks. kaapelihalkaisija	12 mm
Kotelointiluokka IP 69K	IP 69K
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 68
Näytön läpimitta (min.)	5 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 4 Type 4X Tyyppi 12 Type 13
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,17 kg
Bruttopaino	0,2 kg

ominaisuudet

Tullitariffinimike	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Tuotekuvaus	SZ läpivientiholkki, EMC, M20, 5 kpl

Hyväksynät

Hyväksynät	UR + C-UR (recognized) VDE
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
